

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.814

Maschinengewindebohrer

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.814 - Maschinengewindebohrer

Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungcenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Best.-Nr. | AS 4050.814 |
| Ausführung | HSSE-V3 Vaporisiert Für Durchgangsgewinde Form B mit Schälanschnitt Hochleistungsstahl mit Vanadiumanteil |
| Produktbeschreibung | Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungcenter BC, Perforex Milling Terminal MT und Lasercenter LC. |
| Abmessung | Gewinde: M6 |
| Bearbeitbares Material | Stahl Edelstahl Aluminium Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Gewicht/VE | 0,054 kg |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| EAN | 4028177704091 |
| ETIM 7.0 | EC002155 |
| ECLASS 8.0 | 36609208 |