

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.834

# Spannzange Gewindebohrer

Stand: 29.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.834 - Spannzange Gewindebohrer

Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungcenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.834
Ausführung	ER 25
Produktbeschreibung	Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungcenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Für Gewinde	M5
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,5 kg
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.5
Zolltarifnummer	84669360
EAN	4028177704299
ETIM 8	EC003010
ETIM 7.0	EC003010
ECLASS 8.0	36609208