

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.837

Spannzange Gewindebohrer

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.837 - Spannzange Gewindebohrer

Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungcenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Best.-Nr. | AS 4050.837 |
| Ausführung | ER 25 |
| Produktbeschreibung | Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungcenter BC und Perforex Milling Terminal MT. |
| Für Gewinde | M10 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,5 kg |
| Zolltarifnummer | 84669360 |
| EAN | 4028177704329 |
| ETIM 7.0 | EC003010 |
| ECLASS 8.0 | 36609208 |