

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.887

Zirkular-Gewindefräser

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Zirkular-Gewindefräser

Fräser für das Einbringen von metrischen Gewinden für Perforex Bearbeitungcenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.887
Produktbeschreibung	Fräser für das Einbringen von metrischen Gewinden für Perforex Bearbeitungcenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Technische Daten	Schaftdurchmesser 12 mm Schneiddurchmesser 10 mm Steigung 1,5 mm Flankenwinkel 60° Schneidlänge 20 mm Gesamtlänge 85 mm
Für Gewinde	M16 - M64
Normen	DIN 13-1 metrisches ISO-Gewinde
Bearbeitbares Material	Stahl Edelstahl Aluminiumguss Kunststoff Kupfer
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,05 kg
Zolltarifnummer	82077031
EAN	4028177805286
ETIM 7.0	EC000945
ECLASS 8.0	36609211