

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4054.002

## Crimpzange

Stand: 27.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.002 - Crimpzange für Aderendhülsen

Crimpzange für Vierkant- oder Sechskant-Pressung zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4054.002
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Entriegelbare Zwangssperre Selbstjustierend
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: RAL 7016 und RAL 35745
Verpressung	Vierkant-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	seitlich
Abmessung	Länge: 176 mm
AWG	26 - 8
Für Querschnitt	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,362 kg
Nettogewicht	0.4
Bruttogewicht	0.449
Zolltarifnummer	82032000
EAN	4028177930957

# Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000168
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000168
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21043811
------------	----------