

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.080

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.080 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.080
Ausführung	mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf
Produktbeschreibung	
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze 5 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	4,1 kg
Zolltarifnummer	84678900
EAN	4028177807952
ETIM 7.0	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
