

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.254 Blechlocher rund

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.254 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.254
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochere erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	54 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,874 kg
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808355
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047