

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6148.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6148.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	CP 6148.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz mit grauer Lauffläche
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: VX IT Gehäusetyp: TS Gehäusetyp: TS IT Gehäusetyp: VX SE Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: TP Unterteile Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: Data Rack Gehäusetyp: Chiller
Bodenfreiheit	85 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	750 N
Passend für Best.-Nr.	Standfuß 6106.200 Standfuß 6106.300
Abmessung	Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,315 kg
Zolltarifnummer	83024900
EAN	4028177206007
E-Number Sweden	E7239728
ETIM 7.0	EC002621

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189262