

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.518 Rollenmodul

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.518 - Rollenmodul für VX, VX IT

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Best.-Nr. | VX 5301.518 |
| Produktbeschreibung | Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken. Das Rollenmodul wird direkt unterhalb des Bodenrahmens am Gerüst verschraubt und eignet sich zum Transport ausgebauter Schränke auf ebenem Gelände und in Gebäuden. |
| Lieferumfang | 1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Breite: 756 mm Höhe: 203 mm Tiefe: 79 mm |
| Montagehinweis | Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein |
| Passend für | Gehäusetyp: VX: = 800 mm Gehäusetyp: VX IT |
| Belastbarkeit | Max. zulässige Last: statisch 15000 N Max. zulässige Last: dynamisch 10000 N |
| Hinweis | Die maximal zulässige Belastbarkeit (dynamisch) von 10000 N bezieht sich auf rollenden Transport auf ebenem Gelände. |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 12,12 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177952515 |
| E-Number Sweden | E7282571 |
| ETIM 7.0 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |

Ausschreibungstext

Rollenmodul für VX, VX IT

Rollenmodul für B: 800 mm

Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.

Lieferumfang:

1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen

1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend

Inkl. Befestigungsmaterial