### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# CP 6539.010 Bedientürgehäuse

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### CP 6539.010 - Bedientürgehäuse Edelstahl

Bedientürgehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Griffleisten aus lebensmittelechtem Kunststoff. Kombinierbar mit Tragarmsystem CP40, Edelstahl.

#### Eigenschaften

BestNr.	CP 6539.010
Ausführung	Tragarmanschluss Ø 130 mm
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Griffleisten: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Farbe	Griffleisten: ähnlich RAL 5002
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Edelstahl Verschluss mit Führungsplatte Tür mit Dichtrahmen und seitlichen Griffleisten Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 150 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 12
Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe Ausführung C
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	12,1 kg
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177220393

© Rittal 2024

## Eigenschaften

ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

## Approbationen

Approbationen	UL
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2024 3