

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7240.200 Steckdosenleiste

Stand: 01.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.200 - Steckdosenleiste für Kaltgerätestecker

Steckdosenleisten in unterschiedlichen Ausführungen für Befestigung in Rahmen, Wandverteiler, DK quer oder 482,6 mm (19")-Ebene.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7240.200
Produktbeschreibung	<p>Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisingerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So können z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an 482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Länge größer 482 mm können lediglich am Gehäuserahmen montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.</p>
Nutzen	<p>Praxisingerechte und universelle Befestigung Flexibilität spart Lagerhaltung Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen</p>
Material	<p>Aluminiumprofil, natur eloxiert Steckdoseneinsätze: Polycarbonat</p>
Lieferumfang	<p>Steckdosenleiste 2 Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial</p>
Ausführung	Ohne Schalter

Eigenschaften

Steckdosen	12 x Kaltgerätebuchse C13
Abmessung	Höhe: 44 mm Tiefe: 44 mm Länge: 482,6 mm
Länge Anschlussleitung	2 m
Anschlusskabel (Typ)	H05VV-F3G1,5
Befestigungsmaß	452,5 mm
Toleranz Befestigungsmaß	25 mm
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Nennspannung	230 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)	16 A
Anschlussart (elektrisch)	Aderendhülsen
Einbaumöglichkeiten	Bauteile mit 25 mm-Raster IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit) Schrankrahmen 482,6 mm (19")-Ebene
Hinweis	Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauflösungen durch Einschaltstromspitzen ist abhängig vom Anwendungsfall ratsam Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm, angegeben ist das Maß Lochmitte - Lochmitte der Befestigungswinkel
Normen	EN 60320-2-2
Farbe Steckdosentopf	grau
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,864 kg
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177237537
E-Number Sweden	E7239987
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 12 Steckdosen C13,
250V/16A

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 12 C13-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlußstecker, H05VV-F3G1,5