


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6212.120

Tragprofil, höhenverstellbar

Stand: 19.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6212.120 - Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems CP 120 und an der Gehäuseseite an das Tragarmsystem CP 120 montiert werden.



Eigenschaften

Best.-Nr.	CP 6212.120
Produktbeschreibung	Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems CP 120 und an der Gehäuseseite, je nach Modell, entweder an das Tragarmsystem CP 60 oder CP 120 montiert werden.
Nutzen	<ul style="list-style-type: none">Tragarm verharrt in jeder PositionZusätzliche Fixierung über Klemmhebel möglichPräzise Abstimmung auf die Anhängelast über eine Stellschraube vorne am TragprofilStellschraube ohne Demontage von Bauteilen erreichbarSicherheit durch große Kabelwanne und Kabelführung an den DrehpunktenAbnehmbare Seitenwand für einfachen Zugang zur KabelführungNeigungswinkel des montierten Gehäuses in jeder Höhenposition gleichKabel mit Stecker wie z. B. DVI, VGA können problemlos durchgeführt werdenGroßer Gewichtsbereich von 4 bis 60 kg mit drei Systemen. (Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil)

Eigenschaften

Technische Daten	Kabelwanne: 43 x 21 mm (B x H), max. Steckerdurchführung: 59 x 17 mm (B x H) Bietet mehr Ergonomie durch Verstellbereich 600 mm (\pm 300 mm)
Einsatzgebiete	Für große und kleine Bediener Für Sitz- und Steh-Arbeitsplätze
Material	Gelenkteile: Aluminiumguss Faltenbalg: Kunststoff
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	790 mm
Anschlussmöglichkeiten Gehäusesseite	CP 120
Anschlussmöglichkeiten Wand / Maschine	CP 120
Hinweis	Bei Kombinationen mit Tragprofil, höhenverstellbar beachten: Bei Verwendung eines Zwischengelenks ist das Tragprofil, höhenverstellbar immer in der horizontalen Position einzusetzen, die dem Bediengehäuse am nächsten ist.
Abmessung	Länge: 790 mm
Traglast	10 kg...60 kg
Hinweis zur Best.-Nr.	Maximaler Querschnitt zur Kabeleinführung 17 x 59 mm Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil.
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	14,2 kg
Zolltarifnummer	73269060
EAN	4028177924345
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556