

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SM 6450.170 TFT-Monitor

Stand: 01.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.170 - TFT-Monitor

Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SM 6450.170
Ausführung	ohne Touchscreen
Produktbeschreibung	Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
Nutzen	Hochwertige Industrieausführung Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen Keine zusätzliche Belüftung erforderlich Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)
Material	Frontrahmen: Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Dichtung Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen) VGA-Kabel Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
Abmessung	Breite: 482,6 mm Höhe: 399,3 mm
Schnittstellen	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D
Betriebstemperaturbereich	0 °C...50 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C...60 °C
Hinweis zur Best.-Nr.	Weitere Ausführungen als resistiver Touchscreen mit serieller oder USB-Schnittstelle möglich.
Helligkeit Display	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000 : 1

Eigenschaften

Diagonale	19"
Betriebszeit	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Bedientasten rückseitig
Ablesewinkel links/rechts	85 °
Auflösung Display	1280 x 1024 Pixel
Hinweis zur Best.-Nr.	Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
Nennleistung Pel	Bei DC: 20 W
H-Sync. (min./max.)	31,5 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Anzahl Farben	16,7
Auflösung Controller	VGA SVGA XGA SXGA
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	8 kg
Nettogewicht	7.6
Bruttogewicht	8
Zolltarifnummer	85286200
EAN	4028177511613
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------