


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8800.750 Kabelkanal

Stand: 28.04.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.750 - Kabelkanal

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.



Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 8800.750
Ausführung	für Montageplatten für Montage an VX Systemlochung
Produktbeschreibung	Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend Temperaturbeständig bis +60 °C
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5,5 mm
Schlitzbreite	4,5 mm
Einbaumöglichkeiten	Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ± 0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab
Hinweis	Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 30 mm Tiefe: 80 mm Länge: 2.000 mm
-----------	--

Verpackungseinheit	24 Stück
--------------------	----------

Nettogewicht	21.312
--------------	--------

Bruttogewicht	22.437
---------------	--------

Zolltarifnummer	73269098
-----------------	----------

EAN	4028177445444
-----	---------------

ETIM 9	EC000012
--------	----------

ECLASS 8.0	27400703
------------	----------

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---