

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7298.000

Zweite Befestigungsebene

Stand: 01.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7298.000 - Zweite Befestigungsebene für Data Rack

Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7298.000
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen. Frontseitige 482,6 mm (19")-Profillochung, Lochmittenabstand 465 mm, rückseitig 470 mm, abgestimmt auf die Befestigung von Patch-Panels und Kabelführungsschienen. Die Befestigungsebene ist im Raster von 50 mm positionierbar. Minimaler Ebenenabstand 150 mm, maximaler Ebenenabstand 350 mm.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Profilrahmen: RAL 7035 Blende: RAL 5018
Lieferumfang	Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung Montagezubehör
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Höheneinheiten	40 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	13,33 kg
Zolltarifnummer	94039910

Eigenschaften

EAN	4028177128835
E-Number Sweden	E7282522
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

40 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19") Gestell

verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt,
aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")
Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen
in 44,45 mm (HE-Raster). Die zusätzliche
Befestigungsebene wird auf dem gekantetem Stahl-
blechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Höhe: 40 HE