

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.630 OM-Adapter

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.630 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|--|
| Best.-Nr. | SV 9340.630 |
| Marktrelevante Produktänderungen | Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen. |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Bemessungsstrom max. | 65 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Tragschienen-Typ | TS 55E |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Hinweis zur Best.-Nr. | Gemäß Erwärmungsprüfung nach IEC 61 439-1 ist eine Strombelastbarkeit bis 80 A möglich |
| Abmessung | Breite: 55 mm Höhe: 208 mm |

Eigenschaften

| | |
|---|--------------------------|
| Anschluss für Rundleiter- Querschnitte | 2,5 - 16 mm ² |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Tragrahmen (B x H) | 55 mm x 170 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,32 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.059 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177502666 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

OM Adapter 65 A

OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 55 mm

Länge: 208 mm

Tragrahmen: 55 x 170 mm

Tragrahmenstütze: -

Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60