

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7507.020 FlatBox

Stand: 30.06.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.020 - FlatBox

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zugänglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7507.020
Ausführung	mit 19"-Montagerahmen
Nutzen	Werkzeuglose Schnellmontage Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung 1 Wandteil 2 Grundträger 2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten 2 Seitenwände, abschließbar 1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile 19"-Montagerahmen
Höheneinheiten	12 HE
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 625 mm Tiefe: 400 mm
Einbauhöhe für Komponenten	12 HE
Belastbarkeit	max. 600 N

# Eigenschaften

---

Hinweis	Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	26,45 kg
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177551411
E-Number Sweden	E7238403
ETIM 8	EC002500
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

# Approbationen

---

Erklärungen	Herstellereklärung
-------------	--------------------

# Ausschreibungstext

12 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur  
werkzeugfreien Montage

12 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster  
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne.  
Gehäuse bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,  
jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt  
mit Bürstenleisten, zwei abschließbaren Seitenwänden und einer  
abschließbaren  
Sichttür. Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen  
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische  
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau

möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. Dach- /Bodenrahmen / Seitenwände, mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist mit separat erhältlichen Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder können mit separat erhältlichen Abdeckplatten geschlossen werden.

Der Einsatz als Standgehäuse ist mit seperat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem Profilschienensatz möglich.

**Material:**

Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

**Oberflächenausführung:**

Pulverbeschichtet in RAL 7035

**Abmessungen (B x H x T):**

600 x 625 x 400 mm, 12 HE