


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.004

Sammelschienenhalter PLS

Stand: 11.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Sammelschienenhalter PLS

Für PLS Spezial-Sammelschienen 800 A/1600 A, 3- und 4-polig, überbaubar.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9342.004
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 1600, Circuit Breaker max. 1200A, DIVQ/7
Hinweis zur Best.-Nr.	Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich UL-Approval nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Sammelschienenhalter-Ausführung	PLS 1600 PLUS
Anzahl Pole	4-polig
Passend für Sammelschienen	PLS 1600
Mit Innenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Gewicht/VE	2,276 kg
Zolltarifnummer	85469010
EAN	4028177536760
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbationen

Approbationen	ABS C-UL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PLS 1600-Plus Sammelschienenhalter

UL PLS 1600

Sammelschienenhalter plus,4 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: PLS 1600 Spezial Sammelschiene

Baubreite: 35 mm

Länge: 265 mm

Hinweis

Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.

System:

Rittal RiLine60