


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.220 Anschlussadapter

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.220 - Anschlussadapter

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9342.220
Material	Abdeckung: ABS Chassis: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsstrom max.	125 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Leitungsabgang	oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen UL-Approbatation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Anzahl Pole	3-polig
Abmessung	Breite: 55 mm Höhe: 210 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	10 x 7,8 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	10 - 25 mm ²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	16 - 35 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Gewicht/VE	0,42 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.052
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177503618
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Approbationen	ABS C-UL C-UR DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Anschlussadapter 125A

Anschlussadapter 125A 3polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrätig mit Aderendhülse: 10 - 25 qmm

Rundleiter mehrdrätig: 16 - 35 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 -6

System:

Rittal RiLine60