

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.250 Anschlussadapter

Stand: 19.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.250 - Anschlussadapter

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9342.250
Material	Abdeckung: ABS Chassis: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsstrom max.	250 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Leitungsabgang	oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen UL-Approbatation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Anzahl Pole	3-polig
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 210 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	18,5 x 15,5 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrätig mit Aderendhülse	35 - 120 mm ²

Eigenschaften

Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	35 - 120 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,78 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.166
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177503632
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Approbationen	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Anschlussadapter 250A

Anschlussadapter 250A 3polig, Leitungsabgang oben / unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrätig mit Aderendhülse: 35 - 120 qmm

Rundleiter mehrdrätig: 35 - 120 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 - MCM 250

System:

Rittal RiLine60