

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9346.030

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 20.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9346.030 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste



Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9346.030
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
Lieferumfang	3 Befestigungshaken
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	100 mm
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Bemessungsbetriebsstrom max.	160 A
Für NH-Größe	00
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 50 mm Höhe: 400 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte	2,5 - 95 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Anzahl Pole	3-polig
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,22 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.65
Zolltarifnummer	85365080
EAN	4028177628779
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienen mit 100mm Schienenmittelabstand

Anschlussart

Schraube M8,

CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder 2 x 35 qmm
(Kabelschuhe nach DIN EN 60228)

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 8 kV
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA
Schutzart: IP3x im Bedienbereich
Gebrauchskategorie
400V / 160 A: AC-23B,
500 - 690V / 160 A: AC-22B,
System
RiLine NH