


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7979.615 PDU local metered

Stand: 29.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7979.615 - PDU local metered

High-End-Stromverteilung mit lokaler Messung der Verbrauchsdaten - optimal geeignet für den Einsatz in modernen Serverracks und Colocation Rechenzentren.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7979.615
Ausführung	Blau
Produktbeschreibung	Die PDU mit lokaler Energiemessung ist mit einem Display pro Phase – also mit insgesamt zwei Displays – ausgestattet und ermöglicht eine bessere Phasenauslastung im Colocation-Rechenzentrum.
Nutzen	Integrierte Messung von Strom (A); Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz (Hz); Energie (kWh), Phasenwinkel (°) Messgenauigkeit von $\pm 2\%$
Technische Daten	Fehlertolerante PDU Stromversorgung redundant über alle Phasen Anschlusskabel, mit Stecker, 3 m, H05VV-F3G4 mm <sup>2</sup> Spannung V, Strom A, Frequenz Hz LCD Display
Funktionsweise	Messung je Phase bzw. Einspeisung
Material	Aluminium, lackiert, blau, ähnlich RAL 5010 Abdeckung: Kunststoff PA 6 GF30, schwarz, ähnlich RAL 9005
Lieferumfang	PDU mit lokaler Messung, 32 A, 1-phasig, blau 2 Haltewinkel
Beschreibung der Messfunktionen	Messung je Phase bzw. Einspeisung
Abmessung	Breite: 44 mm Tiefe: 47 mm Länge: 1.308 mm
Anzahl Steckdosen und Typ	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

# Eigenschaften

Steckdosen	24 x C 13 6 x C 19 2-polig mit Schutzkontakt, schwarz
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nennstrom (max.)	32 A
Nennleistung	7,4 kW
Einspeisungen	Anzahl: 1 Phasen pro Einspeisung: 1~
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussart (elektrisch)	CEE
Richtlinien	EMV Richtlinie 2014/30/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %
Lagertemperaturbereich	-5 °C...60 °C
Passend für	Gehäusotyp: VX IT Schrankrahmen: ≥ 1.800 mm Gehäusotyp: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.5
Bruttogewicht	3.5
Zolltarifnummer	85366990
EAN	4028177976269

## Ausschreibungstext

Rittal PDU local metered Art.-Nr.: DK 7979.615

PDU local metered 32A/1P CEE 24xC13 / 6xC19  
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und

Netzwerkschränken. Robustes Aluminium-Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen Typ IEC 60320/C13 und IEC 60320/C19. Ein Anschlusskabel mit CEE-Stecker ist montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit. Die PDU local Metered verfügt über umfangreiche Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung. Über das integrierte TFT-Farbdisplay kann der schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt werden. Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate. Technische Spezifikationen PDU local Metered  
Eingangsspannungsbereich (L1/N/PE): 230 VAC, 50-60Hz  
Eingangsstrom: 32A  
Anzahl der Phasen: 1  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 24  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (je Phase/Sicherung): 12  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 6  
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (je Phase/Sicherung): 3  
Anzahl Schutzschalter: 2  
Hydraulisch magnetischer Schutzschalter: 16 A  
Anschlussstecker PDU Eingang: EN 60309 / CEE (L+N+PE)  
Länge des Anschlusskabels: 3m  
Anschlusskabel-Typ: H05VV-F  
Aderanzahl: 3  
Kabelquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>  
PDU Gehäusebreite: 44mm  
PDU Gehäusetiefe: 47mm  
PDU Gehäusehöhe: 1.308mm  
PDU Material: Aluminium, blau lackiert ähnlich RAL 5010  
PDU Befestigungsadapter im Lieferumfang  
Messfunktionen: Messung je Sicherung  
Erfasste Werte (pro Sicherung):  
Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)  
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Phasenwinkel  
Spannung Messbereich: 90V - 255V  
Spannung Auflösung 0,1V  
Strom Messbereich 0 - 32A

Strom Auflösung 0,1A

Messgenauigkeit typ.  $\pm 2\%$

Display / Anzeige: LCD, RGB 128x128Pixel

Konformität: CE

Schutzart: IP 20

Lagertemperatur  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$

Umgebungstemperaturen  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+45^{\circ}\text{C}$

Umgebungsfeuchte  $<80\%$  rF, nicht kondensierend

Typ: Rittal PDU local metered, Artikel Nr.: DK 7979.615