

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 7990.000

Lüftererweiterungssatz

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7990.000 - Lüftererweiterungssatz für VX IT, TS IT

Lüftererweiterungssatz mit integriertem Drehzahlregler zum Nachrüsten in den Lüftermodulen 5503.010, 5503.020 und 5503.025.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 7990.000
Ausführung	Ohne Dachblech
Produktbeschreibung	Lüftererweiterungssatz mit integriertem Drehzahlregler für Installation in den Lüftermodulen 5503.xxx.
Nutzen	Anschlussfertige Komplettlösung Energieeffiziente Drehzahlregelung mit vor eingestellter Kennlinie Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Lüfter Schutzgitter Inkl. Befestigungsmaterial Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Luftleistung (im Betriebspunkt)	150 m ³ /h
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,32 A Bei 60 Hz: 0,32 A

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 119 mm Höhe: 25 mm Tiefe: 119 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Drehzahl	100 %
Hinweis	Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 150 m ³ /h bei 25 Pa Gegendruck
Schalldruckpegel (im Betriebspunkt)	44 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	5 °C...55 °C
Nennleistung	7,7 W
Gewicht/VE	0,3 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	84149000
EAN	4028177966345
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Ausschreibungstext

SK Lüftererweiterungssatz
Best.-Nr. SK 7990.000

Lüftererweiterungssatz für Lüftermodule
mit integriertem Drehzahlregler zur Installation und Erweiterung von
Lüftermodulen

z.B. Fabrikat Rittal: SK 5503.XXX

inkl. Befestigungsmaterial, Lüftergitter und Montageanleitung

Techn. Daten:

Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC

Nennleistung: 7,7 W

Bemessungsstrom: 0,32 A

Luftleistung im Betriebspunkt:

150 m³/h @ 25 Pa,

Luftleistung freiblasend: 192 m³/h

Schalldruckpegel freiblasend: 46 dB (A)

Betriebstemperaturbereich:

+5°C bis + 55°C

Abmessungen BxHxT: 119x25x119 mm

Schutzart nach IEC 60529: IP 20

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. SK 7990.000

Hersteller: Rittal