

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9676.749 Anschlussplatte

Stand: 29.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.749 - Anschlussplatte für lamellierte Kupferschienen

Zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9676.749
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material	Anschlussplatte: E-Cu Druckstück: Edelstahl Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis	Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Anzahl Schienen pro Leiter	2
Befestigungsmaß	50 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	100 x 20 mm
Passend für lamellierte Kupferschienen	Anzahl: 2 mit Anzahl Lamellen: 10 mit Lamellenbreite: 100 mm mit Lamellenstärke: 1 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,64 kg
Nettogewicht	0.62
Bruttogewicht	0.639
Kupferanteil (kg/Stück)	0.27

Eigenschaften

Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177625570
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK