


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2786.000 Akrylglaskappe

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2786.000 - Akrylglaskappe

Til beskyttelse af display- og betjeningselementer i standard 19" eller metriske dimensioner.

## Funktioner

Best.nr.	FT 2786.000
Udgave	metrisk
Produktbeskrivelse	Med sikkerhedslås, lukning nr. 3524 E.
Materiale	Ramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink Glasplade: Røgfarget akrylglas
Leveringsomfang	Inkl. hængsler og montagematerialer. Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 200 mm Dybde: 47,5 mm
Gennemsigtigt areal	Bredde af observationsvindue: 460 mm Højde af observationsvindue: 179,5 mm
Indbygningsdybde til komponenter (maks.)	43 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	1,6 kg
Nettovægt	1.354
Bruttovægt	1.554
Toldtarifnummer	39269097
EAN	4028177032316
ETIM 8	EC002527
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301