


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.006 PSM strømskinner

Stat: 27-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.006 - PSM strømskinner

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.



Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | DK 7856.006 |
| Udgave | Med 3 m tilslutningskabel (stiktype CEE/EN 60 309) |
| Produktbeskrivelse | Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprøfilet er berøringsbeskyttet opbygget. |
| Fordele | Moduler kan installeres efterfølgende uden driftsafbrydelse. |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Tekniske data | <p>Hvert enkelt stikdåsemodul udtager på bæreskinnen en fase, afhængigt af indstiksretning fra forsyningen eller den redundante forsyning.</p> <p>Afhængigt af udførelsen, 1-/3-faset opbygning med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Mulighed for redundant 3-faset forsyning.</p> <p>Den redundante strømkreds er fuldstændig adskilt fra bæreskinnens 3 faser.</p> <p>Modulerne kan forsynes med en integreret overbelastningssikring, der sikrer, at kun det berørte modul frakobles ved for høj belastning. De øvrige moduler forbliver i drift.</p> |
| Materiale | Aluminiumprofil, natureloxeret |
| Længde tilslutningskabel | 3 m |
| Tilslutningstype (elektrisk) | CEE |
| Antal | 2 |
| Faser per forsyning | 3~ |
| Mærkestrøm (maks.) | 16 A |
| Moduludtag (maks.) | 7 |
| Passer til | Bokstype: TS 8 TS IT VX IT Højde: 2.000 mm |
| Driftstemperatur | 5 °C...45 °C |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 5...95 % |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C...60 °C |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Vægt/PS | 6,122 kg |
| Nettovægt | 5.816 |
| Bruttovægt | 6.122 |
| Toldtarifnummer | 85369001 |
| EAN | 4028177616189 |

Funktioner

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000215 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
|------------|----------|

Godkendelser.

| | |
|---------------|---------------|
| Godkendelser. | IEC CB VDE |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|