

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.520 OM-Adapter

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.520 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9340.520
Marktrelevante Produktänderungen	Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Bemessungsstrom max.	32 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Tragschienen-Typ	TS 45D
Anzahl Pole	3-polig
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 208 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte	1,5 - 6 mm ²
Tragschienen Anzahl/Höhe	2 / 10 mm

Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
----------------------------	----------------

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Gewicht/VE	0,24 kg
------------	---------

Kupferanteil (kg/Stück)	0.027
-------------------------	-------

Zolltarifnummer	85369095
-----------------	----------

EAN	4028177630710
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001531
----------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
---------------	--

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---