

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.504 CB-Geräteadapter

Stand: 19.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.504 - CB-Geräteadapter 4-polig

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9342.504
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Klemmenabdeckung Nutensteine
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.	160 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 4~
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Anzahl Pole	4-polig
Abmessung	Breite: 120 mm Höhe: 277 mm
Anschluss für Rundleiter- Querschnitte	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	18,5 x 15,5 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

# Eigenschaften

---

Passend für Hersteller (Typ)	ABB (T1, T2, XT1, XT2) Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,425 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.258
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177551756
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approbationen

---

Approbationen	ABS C-UL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

CB Geräteadapter bis 160A

CB Geräteadapter bis 160A, 4polig, Leitungsabgang oben  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm

bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250

Technische Daten

Baubreite: 120 mm

Länge: 277 mm

Elektrische Werte

bei IEC Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V

bei UL Anwendungen:

Bemessungsstrom: bis 125A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V

System:

Rittal RiLine60