


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.310

NH-sikringslastadskillere str. 00 til 3

Stat: 27-07-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.310 - NH-sikringslastadskillere str. 00 til 3



Funktioner

Best.nr.	SV 9343.310
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner	Klempladsbredde: 50 mm Klempladshøjde: 10 mm
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10
Mærkestrøm maks.	630 A
Til NH-størrelse	3
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UR-applikationer. UR-applikationer må kun udføres i forbindelse med „special purpose fuses“.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 298 mm

Funktioner

Tilslutning til rundlederdiаметre	10 - 300 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Antal poler	3-polet
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	4,22 kg
Kobberandel (kg/styk)	1.44
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177540453
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Godkendelser.

Godkendelser.	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK