


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.200 Sikringsholdere

Stat: 27-07-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.200 - Sikringsholdere 61 A til 400 A

3-polet, til skinnedsystemer med 60 mm skinnecenterafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9345.200
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Tilslutning til rundlederdiаметre	AWG 4/0 - MCM 600
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Til sikringstype (Class)	J
Mærkestrøm maks.	200 A
Rated operating current (min.)	101 A
Fuse standard	UL 248-8
Bemærk	UL (listed accessory) opfyldes ved brug af sikringsholder på RiLine-samleskinnedsystemer
Normer	UL 508
Dimensioner	Bredde: 210 mm Højde: 288 mm
Passer til sikringer	Diameter: 41 mm Længde: 146 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Mærkedriftsspænding	600 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)	100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7

Funktioner

Antal poler	3-polet
-------------	---------

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

Vægt/PS	3,94 kg
---------	---------

Kobberandel (kg/styk)	1.389
-----------------------	-------

Toldtarifnummer	85361090
-----------------	----------

EAN	4028177615663
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001900
----------	----------

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Godkendelser.

Godkendelser.	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--