

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9505.000**

**Polykarbonatbokse PK**

Stat: 26-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9505.000 - Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

## Funktioner

Best.nr.	PK 9505.000
Udgave	null
Materiale	Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat Låg gråt: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum Lågskruer: Polyamid Isoleringspropper: Polyethylen
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Boks med låg Lågskruer Isoleringspropper til vægmontageskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 94 mm Højde: 94 mm Dybde: 81 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmateriale	Polykarbonat
Pakkestørrelse	6 stk.
Vægt/PS	1,44 kg
Nettovægt	1.32
Bruttovægt	1.441
Toldtarifnummer	94037000
EAN	4028177139138

# Funktioner

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
---------------	--

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------