

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9677.100

# NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 26.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.100 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Best.-Nr.                             | SV 9677.100  |
| Ausführung                            | 3-polig schaltbar  |
| Material                              | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0<br>Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer                                   |
| Farbe                                 | Chassis: RAL 7035<br>Deckel: RAL 7001<br>Griff: RAL 7016   |
| Für NH-Größe                          | 1  |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 185 mm   |
| Leistungsabgang                       | oben/unten   |
| Anschlussart (elektrisch)             | Bolzen M12   |
| Anzahl Pole                           | 3-polig  |
| Bemessungsbetriebsspannung            | 690 V, 3~  |
| Bemessungsbetriebsstrom max.          | 250 A  |
| Hinweis                               | Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich |
| Prüfgrundlage                         | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)  |
| Für Wandlereinbau                     | Ja   |
| Abmessung                             | Breite: 100 mm<br>Höhe: 670 mm   |
| Anschluss für Rundleiter              | 6 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Passend für Sammelschienen            | Höhe: 10 mm  |

# Eigenschaften

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit      | 1 Stück       |
| Gewicht/VE              | 5,11 kg       |
| Nettogewicht            | 4.78          |
| Bruttogewicht           | 5.18          |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 1.73          |
| Zolltarifnummer         | 85365080      |
| EAN                     | 4028177705487 |
| ETIM 7.0                | EC001046      |
| ECLASS 8.0              | 27371402      |

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CQC-CCC   |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |