


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9677.215

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.215 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|--|
| Best.-Nr. | SV 9677.215 |
| Ausführung | 3-polig schaltbar |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016 |
| Für NH-Größe | 2 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 185 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Bolzen M12 |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V, 3~ |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 400 A |
| Hinweis | Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Für Wandlereinbau | Ja |
| Abmessung | Breite: 100 mm Höhe: 830 mm |

Eigenschaften

Anschluss für Rundleiter-
Querschnitte 6 - 240 mm²

Passend für Sammelschienen Höhe: 10 mm

Verpackungseinheit 1 Stück

Gewicht/VE 6,02 kg

Kupferanteil (kg/Stück) 1.73

Zolltarifnummer 85365080

EAN 4028177705531

ETIM 7.0 EC001046

ECLASS 8.0 27371402

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK