

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.520 Buskabinetter BG

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.520 - Buskabinetter BG

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65.  
Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

## Funktioner

Best.nr.	BG 1584.520
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med låge Observationsvindue i låge
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 300 mm Dybde: 80 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Position lågeanslag	venstre
Antal bæreskinner	2
Udskæringer (antal x Ø)	2
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Kabelindføring (antal x Ø)	2 x M12 M20 M25

# Funktioner

---

Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	3,64 kg
Nettovægt	3.075
Bruttovægt	3.18
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177266766
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring