


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1606.520 Buskabinetter BG

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1606.520 - Buskabinetter BG

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65.
Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

Funktioner

Best.nr.	BG 1606.520
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med låge Observationsvindue i låge
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,38 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Position lågeanslag	højre
Antal bæreskinner	1
Udskæringer (antal x Ø)	296
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Kabelindføring (antal x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50

Funktioner

Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	4,5 kg
Nettovægt	4.447
Bruttovægt	4.716
Toldtarifnummer	94032080
EAN	4028177266865
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Godkendelser.	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring