


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.021 Kabelforskruning HD

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.021 - Kabelforskruning HD

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.



## Funktioner

Best.nr.	HD 2410.021
Udgave	Standard
Fordele	Forhindrer effektivt aflejring af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade. Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruning.
Anvendelsesområder	Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen) Bioteknologi Kemisk industri
Materiale	Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303) Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang	Inkl. kontramøtrik
Dimensioner	Gevind: M20 x 1,5
Til kabel-Ø	6 - 12 mm
Driftstemperatur	-20 °C...100 °C

# Funktioner

---

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
------------------------------------	------------------------------

---

Pakkestørrelse	5 stk.
----------------	--------

---

Vægt/PS	0,33 kg
---------	---------

---

Nettovægt	0.33
-----------	------

---

Bruttovægt	0.333
------------	-------

---

Toldtarifnummer	73181900
-----------------	----------

---

EAN	4028177928701
-----	---------------

---

ETIM 8	EC000441
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000441
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) VDE
---------------	---------------------------