

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.300 Blue e+ udgangsfilter

Stat: 25-04-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.300 - Blue e+ udgangsfilter

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.



Funktioner

Best.nr.	SK 3240.300
Udgave	vertikalmontage
Fordele	Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Udgangsfiltre Foldefilter
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 224 mm Udskæringshøjde: 224 mm
Passer til best.nr.	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Dimensioner	Bredde: 255 mm Højde: 255 mm Dybde: 45,2 mm
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.4
Bruttovægt	0.67
Toldtarifnummer	39269097
EAN	4028177998360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--