

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3386.640

# Topmonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3386.640 - Topmonteret køleenhed TopTherm Blue e

## Samlet køleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4.000 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.

## Funktioner

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Best.nr.                            | SK 3386.640   |
| Udgave                              | topmontage  |
| Produktbeskrivelse                  | Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder, med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.   |
| Fordele                             | Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller  |
| Materiale                           | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)   |
| Farve                               | RAL 9007  |
| Leveringsomfang                     | Kondensator med hydrofob RiNano-belægning<br>Integreret elektrisk kondensatfordampning<br>Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme)<br>Boreskabelon<br>Montagematerialer |
| Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 | Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 3 kW<br>Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 3,3 kW<br>Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 2,2 kW<br>Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 2,5 kW                                |
| Mærkedriftsspænding                 | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz  |
| Bemærk                              | Den topmonterede køleenhed 3273.500 kan takket være dens lave støjniveau også anvendes i kontormiljøer.   |
| Mærkestrøm maks.                    | 50 Hz: 3,4 A<br>60 Hz: 3,4 A  |

# Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Startstrøm (maks.)                             | 50 Hz: 8 A<br>60 Hz: 9 A   |
| Luftkapacitet (fritblæsende)                   | Eksternt kredsløb: 3.450 m <sup>3</sup> /h<br>Indvendigt kredsløb: 1.280 m <sup>3</sup> /h   |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29<br>Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13   |
| Udgave   | topmontage   |
| Dimensioner                                    | Bredde: 796 mm<br>Højde: 470 mm<br>Dybde: 580 mm   |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529              | Eksternt kredsløb IP 34<br>Indvendigt kredsløb IP 54   |
| Kølemiddel/kølemedium                          | Kølemiddel: R-513A<br>Mængde: 1,6 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO <sub>2</sub> -ækvivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,01 t               |
| Tilslutningstype (elektrisk)                   | Tilslutningsklemrække, til indstik   |
| Indkoblingstid                                 | 100 %  |
| Temperaturregulering                           | e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)   |
| Driftstemperatur                               | 10 °C...55 °C  |
| Opbevaringstemperatur                          | -40 °C...70 °C   |
| Indstillingsområde                             | 20 °C...55 °C  |
| Nom. effekt Pel                                | Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,31 kW<br>Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW<br>Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,49 kW<br>Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW |
| Tilladt driftstryk (p maks.)                   | 28 bar   |
| Forsikring                                     | Motorværn: 6,3...10 A  |
| Bemærkning vedr. produkt nr.                   | Leveringstid oplyses på forespørgsel   |
| Pakkestørrelse                                 | 1 stk.   |
| Vægt/PS  | 70 kg  |

# Funktioner

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nettovægt       | 74.1          |
| Bruttovægt      | 88            |
| Toldtarifnummer | 84158200      |
| EAN             | 4028177380226 |
| ETIM 8          | EC000855      |
| ETIM 7.0        | EC000855      |
| ECLASS 8.0      | 27180704      |

# Godkendelser.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA     |
| Certifikater. | EAC   |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |