

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

# Ledningskanalskærer MC125

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Ledningskanalskærer MC125

Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.435
Produktbeskrivelse	Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.
Fordele	Gør det muligt at foretage omkostningsbesparende manuel skæring af kabelføringskanaler Gør afkortning af kabelføringskanaler nemmere i stedet for at gøre det manuelt
Opstillingsareal	Bredde: 1.332 mm Højde: 798 mm Dybde: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

# Funktioner

---

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
---	--------

---

Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes	125 mm
--	--------

---

Materiale, der kan bearbejdes	Plast
-------------------------------	-------

---

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

---

Vægt/PS	15 kg
---------	-------

---

Nettovægt	14.3
-----------	------

---

Bruttovægt	15.43
------------	-------

---

Toldtarifnummer	84778095
-----------------	----------

---

EAN	4028177930933
-----	---------------

---

ETIM 8	EC002778
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002778
----------	----------

---

ECLASS 8.0	17139290
------------	----------