


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7451.000

# Cajas de empalme de F.O.

Estado: 27/09/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7451.000 - Cajas de empalme de F.O. con placa de montaje y soporte para módulos.

Caja de empalme de F.O. con policarbonato reforzado mediante fibra de vidrio, con placa de montaje y prensaestopas PG. Grado de protección IP 66.

## Características

Referencia	DK 7451.000
Ventajas	Placa de montaje para el alojamiento variable de hasta dos módulos de empalme (ancho módulo variable de 92 a 120 mm) y protección antitorsi3n integrada Placa de separaci3n con peine para el guiado de cables, para ocultar el m3dulo de empalme y para alojar 2 patch-panels Entrada de cables a trav3s de escotaduras pretroqueladas mediante prensaestopas (2 x 22,5 mm und 12 x 12,5 mm)
Material	Caja y tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: poliamida Junta de poliuretano inyectado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con pretaladros para prensaestopas Tapa abisagrada con junta 2 tornillos de tapa, precintables Tapones ciegos para fijaci3n mural Placa de montaje Placa de separaci3n 12 prensaestopa M12 x 1,5 1 prensaestopa M20 x 1,5
Dimensiones	Anchura: 180 mm Altura: 254 mm Profundidad: 90 mm
N3 max. de fibras con utilizaci3n del patch-panel	24
Material b3sico	Policarbonato

# Características

---

Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
--	-------

---

Unidad de embalaje	1 pza(s).
--------------------	-----------

---

Peso/UE	1,72 kg
---------	---------

---

Peso neto	1.52
-----------	------

---

Peso bruto	1.76
------------	------

---

Código arancelario	73269098
--------------------	----------

---

EAN	4028177130562
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002500
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180208
------------	----------

---