

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.614

Adaptador de aparellaje CB

Estado: 27/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.614 - Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Características

Referencia	SV 9345.614
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Cintas de conexión Tuercas correderas
Intensidad máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 4~
Valores eléctricos UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 250 A, DIVQ/7
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos	4 polos
Dimensiones	Anchura: 140 mm Altura: 310 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso/UE	2,502 kg
Peso neto	2.405
Peso bruto	2.526
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.134
Código arancelario	85369095
EAN	4028177679993
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK