

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.050 Skinneholdere PLS

Stat: 27-07-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.050 - Skinneholdere PLS

Til PLS specialskinner 800 A/1600 A, 3- og 4-polede, kan overbygges.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9342.050
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Mærkedriftsspænding	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektriske værdier UL (SCCR)	25 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner PLS 1600 30 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner PLS 1600 35 kA – 600 V, holderafstand 150 mm, samleskinner PLS 1600 65 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner PLS 1600, Fuse Class L maks. 1400 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, holderafstand 100 mm, samleskinner PLS 1600, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
Bemærkning vedr. produktnr.	Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Kan overbygges	Ja
Antal poler	3-polet
Passer til skinner	PLS 1600
Med indvendig montage	Ja
Skinnecenterafstand	60 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Vægt/PS	0,592 kg
Toldtarifnummer	85469010
EAN	4028177525641
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

ABS

C-UL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK