

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.510

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin**

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.510 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SK 3304.510 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Tuotekuvaus | Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella. |
| Hyödyt | Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin |
| Materiaali | Teräslevy |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitántävalmiiksi (pistokeliitántäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus |
| Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan | Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,91 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
| Nimelliskäyttöjännite | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 8 A 60 Hz:ssä: 8,8 A |
| Käynnistysvirta (maks.) | 50 Hz:ssä: 26 A 60 Hz:ssä: 28 A |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Ilmamäärä (vapaa puhallus) | Ulkokierto: 805 m ³ /h Sisäkierto: 600 m ³ /h |
| Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,84 |
| Rakenne | seinäasennus |
| Mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 950 mm Syvyys: 260 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Kylmäaine/jäähdytysaine | Kylmäaine: R134a Määrä: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,46 t |
| Lämpötilan säätö | e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C) |
| Käyttölämpötila-alue | 10 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -40 °C...70 °C |
| Säätöalue | 20 °C...55 °C |
| Nimellisteho Pel | Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,64 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,68 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,71 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,81 kW |
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.) | 28 bar |
| Sulake | Muuntajasuojakytkin: 11...16 A |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Paino/VE | 44 kg |
| Nettopaino | 41.25 |
| Bruttopaino | 44 |
| Tullitariffinimike | 84158200 |
| EAN | 4028177322929 |

ominaisuudet

| | |
|------------|----------|
| ETIM 8 | EC000855 |
| ETIM 7.0 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Hyväksynät

| | |
|---------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Sertifikaatit | EAC |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
