

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.540

**Seinäasennettava TopTherm Blue e
-jäähdytin**

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.540 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3328.540
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitántävalmiiksi (pistokeliitántäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,05 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,25 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,2 A 60 Hz:ssä: 2,2 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 4,8 A 60 Hz:ssä: 5,5 A

ominaisuudet

Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 900 m ³ /h Sisäkierto: 900 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 1.580 mm Syvyys: 295 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ekvivalentti (CO2e): 1,36 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,92 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,15 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,15 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	67 kg
Nettopaino	67.45
Bruttopaino	71
Tullitariffinimike	84158200
EAN	4028177323063

ominaisuudet

E-Number Sweden	E3404558
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA UR + C-UR (recognized)
------------	---

Sertifikaatit	EAC
---------------	-----

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---