


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.005

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.005 - Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Peitelevyillä varustetut jalustan kulmapalat joustavaan kaapelin sisäänvientiin sis. asemointiavun kaapin helppoon asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8660.005
Hyödyt	Luotettava – jalusta on erittäin vakaa Joustava – lukuisia sisäasennusmahdollisuuksia VX-lisävarusteiden kanssa Helppoa – tiivis liitos rivityskohtien välillä
Materiaali	Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Väri	RAL 9005
Toimitus	4 kulmasuojaa Sis. kiinnitystarvikkeet 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm 2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Ohje	Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Leveys: = 1.000 mm

ominaisuudet

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Paino/VE	6,19 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	6.18
Bruttopaino	6.188
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177978089
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003