#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 1448.000 Coffrets électriques en polyester AX

État: 27/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)



# AX 1448.000 - Coffrets électriques en polyester AX avec porte vitrée

Les coffrets AX en polyester avec porte vitrée sont spécialement destinés aux applications dans des environnements exigeants. De nombreux plots de fixation dans le coffret permettent un aménagement intérieur personnalisé au pas de fixation de 25 mm avec p. ex. des rails de montage.

#### Caractéristiques

Référence	AX 1448.000
Modèle	avec porte vitrée
Matériau	Enveloppe et porte : polyester GFK non saturé chargé de fibres de verre
	Porte : joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
	Plaque de montage : tôle d'acier
	Fenêtre vitrée : polycarbonate
	Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
	Sans halogènes
Finition	Enveloppe et porte : sans traitement ultérieur, polyester teinté
	Plaque de montage : zinguée
Couleur	Proche RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte vitrée montée sur charnières, fermé de toutes parts, dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm
	Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
	Plaque de montage
	Double étanchéité sur les bords inférieur et supérieur de la porte avec baguette de protection antipluie intégrée
Indice de protection NEMA	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 56

© Rittal 2024

2

## Caractéristiques

Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
II (pour 1000 V AC)
IK09
Largeur: 400 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 200 mm
2,5 mm
305 mm x 325 mm
130°
2
Oui
En cas d'utilisation sous l'effet prolongé des rayons ultraviolets (soleil) et de la pluie, nous recommandons de peindre la surface avec une laque PUR afin d'éviter toute détérioration optique de la surface. Prix et délai de livraison sur demande.
Plastique
Répond au classement F1 pour l'implantation en extérieur selon la norme UL 746C
Les vis pour l'aménagement intérieur sont nécessaires pour la fixation des composants dans le coffret Les composants comme par exemple les rails de montage peuvent être fixés au pas de fixation de 25 mm à l'aide de l'équerre
universelle
1 p.
8,97 kg

© Rittal 2024

3

## Caractéristiques

EAN	4028177006614
E-Number Sweden	E3465352
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approbation

Approbation	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificats	Negative Certificate
	Finition
	Indice de protection
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2024 4