

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.541 Comfort-Panel

Estado: 26/09/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.541 - Comfort-Panel

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Bajo peso pero con elevada estabilidad. Grado de protección IP 65 según IEC 60 529.

## Características

Referencia	CP 6372.541
Ejecución	Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
Ventajas	Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva Bajo peso pero con elevada estabilidad Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
Material	Caja: perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cantoneiras de protección: plástico
Basic color	Anodizado natural
Color	Caja: anodizado natural Cantos: RAL 7035 Cantoneiras de protección: semejante a RAL 7024
Unidad de envase	Caja con escotadura para conexión de brazo soporte Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C Incl. juntas y material de fijación para placas frontales Dorsal con bisagras, en el lado de mayor longitud de la caja
Dimensiones	Anchura: 628,5 mm Altura: 508,5 mm Profundidad: 92 mm
Pr. de montaje	74 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12

# Características

---

Adecuado para anchura de panel frontal	520 mm
--	--------

---

Adecuado para altura de panel frontal	400 mm
---------------------------------------	--------

---

Ejecución	por la parte posterior
-----------	------------------------

---

Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja
-------------	---

---

Material básico	Aluminio
-----------------	----------

---

Cierre	Ejecución cierre: Fusible atornillable
--------	--

---

Unidad de embalaje	1 pza(s).
--------------------	-----------

---

Peso/UE	7,8 kg
---------	--------

---

Peso neto	8.8
-----------	-----

---

Peso bruto	10.4
------------	------

---

EAN	4028177663060
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002504
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---

---