

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7545.000

# Guía de puesta a tierra, vertical

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7545.000 - Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de la barra aprox. 200 A.

## Características

Referencia	DK 7545.000
Descripción producto	Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.
Unidad de envase	Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm null 15 cables de puesta a tierra 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Incl. material de fijación
Dimensiones	Longitud: 1.345 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX VX IT TS Altura: 1.600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	2,312 kg
Peso neto	2.112
Peso bruto	2.312
Código arancelario	74198090
EAN	4028177131873
ETIM 7.0	EC000329

# Características

---

ECLASS 8.0

27400605