


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8802.080**

**Perfil para la introducción de cables,  
central**

Estado: 27/09/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.080 - Perfil para la introducción de cables, central para TS, TP

Para fijar a las chapas de entrada de cables.



## Características

Referencia	TS 8802.080
Descripción producto	Para la estanqueidad entre la placa de entrada de cables y los cables a insertar.
Ventajas	Adecuado especialmente para cables de una misma sección
Datos técnicos	Perfil de estanqueidad: Sección: 30 x 25 mm
Aplicación	Para fijar a las chapas de entrada de cables
Material	Perfil de aluminio extrusionado Perfil de estanqueidad: espuma PU
Unidad de envase	Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
Observación	2 unidades son suficientes para una abertura del suelo de hasta ancho de armario 800 mm A partir de una anchura de armario de 1000 mm dispone de dos aberturas del suelo. Pueden montarse 4 piezas por armario
Adecuado para	Tipo de armario: TS: = 800 mm Tipo de armario: TP
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 con montaje adecuado
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso/UE	0,32 kg

# Características

---

Peso neto	0.3
Peso bruto	0.32
Código arancelario	73269098
EAN	4028177382497
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

---