

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3187.930

Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3187.930 - Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin 1,6 kW - 5,8 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e+ -jäähdyttimet teholuokissa 1600–5800 W. Käyttämällä nopeussäädettäviä komponentteja ja Heat Pipe -teknologiaa säästyy energiaa keskimäärin 75 %. Saatavissa teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3187.930
Rakenne	seinäasennus
Hyödyt	Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla Intuiitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitännöiden avulla
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus Sis. kiinnitystarvikkeet Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Vaihtoehdot	Blue e+ -sarjan kylmälaiteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoitusten etävalvonnalla.

ominaisuudet

Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,6 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,7 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Nimelliskäyttöjännite	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Ohje	Noudata asennusohjeita. Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti. Voidaan käyttää vain Semi-Outdoor-alueella (katso kuvaus ohjeesta)
Ohje tilausnumerosta	Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) ja 480 V +6 % (509 V)
Nimellisteho	1,05 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 1.250 m ³ /h Sisäkierto: 1.250 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz	6,2
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 450 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 294 mm
Tarvittava asennusaukko	Aukon leveys: 433 mm Aukotuskorkeus: 1.579 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Sisäkierto IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12 UL Type 3R
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 1,07 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,68 t

ominaisuudet

Lämpötilan säätö	e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)	3 °C...60 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto	-20 °C...45 °C
Säätöalue	20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,99 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,99 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,94 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	24 bar
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	55,2 kg
Nettopaino	67.5
Bruttopaino	75.5
Tullitariffinimike	84158200
EAN	4028177708068
E-Number Sweden	E3404500
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynät

Hyväksynät	IEC CB UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
------------	--

Hyväksynät

Sertifikaatit

EAC

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Declaration of conformity - F-gas regulation

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK